TCC510S

easy

Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage recommandée	2,5 - 3,5 m
Hauteur de montage	4 - 4 m

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
Min. temporisation	5 s

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V

Eléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA

Détection

Angle de détection	360 - 360

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Textes

Function	Enchaînement de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection
Mode de montage	Avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds

Fonctions

Max. temporisation	480 min