

TJA560

quickconnect

Passerelle objets connectés

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui

Dimensions

Largeur en unités de division	6

Textes

Marquage	Porte-étiquette de grande taille
Mode de montage	Pour installation dans le sous-ensemble
Connecteurs/Douilles	Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect