

TR304B

4 entrées à encastrer secteur

Caractéristiques techniques

Architecture	
Système bus	Bus Radio
Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS, easy
Courant électrique	
Nombre de circuits d'entrée	4
Equipement	
Tension du signal externe nécessaire	Non
Radio bidirectionnelle	Oui
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non
Fréquence	
Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
Installation, montage	
Montage	Encastré
Éclairage	
Excitation LED	Non
Matière	
Matière	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	0 - 45 °C
Tension	
Tension d'entrée	5 - 5 V
Type de tension d'alimentation	AC