TRB221

tebis

quicklink

1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy

Installation, montage

Montage	Encastré

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui

Courant électrique

Courant de commutation max.	5 A

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules	0