TRB302B

IP20

Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	Bus Radio

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2

Connectivité

Système bus radio-KNX	Oui

Equipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage	Encastré

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	0

Éclairage

Excitation LED	Non

Matière

Matière	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V
Type de tension d'alimentation	AC