TU402

IP50

Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz

Tension

Tension de service	6 - 6 V

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2

Sécurité

Indice de protection IP	IP50

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	46,5 mm
Profondeur	15,80 mm

Equipement

Avec batterie	Oui

Pile

Autonomie batterie	5 ans

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)