TX510



easy

Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage recommandée	2,5 - 3,5 m
Hauteur de montage	4 - 4 m

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
Min. temporisation	30 s

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V

Eléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	12 mA

Détection

Angle de détection	360 - 360

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Textes

Function	Fonctions de commutation, de variation, de commande de store, de transmission de valeurs, de commande forcée, de scène, de chAuffage et de minuterie, mode 2 canaux
Mode de montage	Pour montage en plafond en boîte d'encastrement ou pour cloison creuse de 60

Fonctions

Max. temporisation	60 min