TXA204D



IP30 quickconnect

Module 4 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives

Caractéristiques techniques

Connectivité

Système de bus EIB/KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Puissance

Puissance de sortie	2 300 W

Tension

Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Sécurité

Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect