

TXA208B

**Module 8 sorties 10A 230V~ avec forçage manuel sans bus**

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Système de bus EIB/KNX | Oui |
| Système bus radio-KNX | Non |

### Réglages

| | |
|---|---|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur en unités de division | 6 |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Avec curseur pour commutation manuelle | Oui |
| Radio bidirectionnelle | Non |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 10 A |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance de sortie | 1 200 W |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP20 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | 0 - 45 °C |

### Raccordement

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide | 0.75 - 2.5 mm² |
| Section de raccordement en câble souple | 0.75 - 2.5 mm² |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification