

TXA215



Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 1000W

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²

Equipement

Nombre de sorties	1
Type de variateur	Universel

Capacité

Nombre de modules	6

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	20 - 1 000 W
Puissance du variateur	20 - 1 000 W

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS