

TXB302

IP20 easy

Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	EIB

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Installation, montage

Montage	Encastré

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	0

Éclairage

Excitation LED	Non

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	7035

Matières

Couleur	Gris clair

Sécurité

Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V

Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus