TYA670WD2

Passerelle KNX-DALI 2, blanc reglable, 4 modules

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4

Equipement

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

Tension

Tension de service	240 - 240 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Connectivité

Exécution interface de système/média-gateway de système bus	Interface système d'éclairage/DALI

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS

Puissance

Puissance consommée VA	0,15 VA

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui

Dimensions

Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm

Textes

Tension	Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI
Type de raccordement	Avec bornes à vis