TYB692C



Interface de fenêtre 1 volet/1cg. encastrée

Caractéristiques techniques

Equipement	
Charge C	Non
Nombre de sorties	2
Avec curseur pour commutation manuelle	Non
Architecture	
Nombre de sorties stores volet roulant	1
Connectivité	
Système bus, bus radio	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Dimensions	
Hauteur	28 mm
Installation, montage	
Montage	Encastré
Tension	
Tension d'entrée	230 - 230 V
Textes	
Boîte	Montage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau
Function	Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, contrôle des angles morts et transmetteur de valeur
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants / stores vénitiens ou volets d'aération
Courant électrique	
Nombre de circuits d'entrée	3