TYB708D



quickconnect

Interface uniserselle 8 entrées/sorties

Caractéristiques techniques

Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS
Courant électrique	
Nombre de circuits d'entrée	8
Connectivité	
Système bus radio-KNX	Non
Equipement	
Tension du signal externe nécessaire	Oui
Radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Installation, montage	
Montage	Encastré
Usage interne uniquement	
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	0
Éclairage	
Excitation LED	Oui
Matière	
Couleur	Noir
Code RAL	9005
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Câble	
Longueur de câble	10 m
Tension	
Tension d'entrée	20 - 20 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Dimensions

Profondeur	32 mm

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification