TYC702E

Passerelle 2 entrées impulsions-KNX ETS

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension d'entrée	24 - 24 V
Courant électrique	
Nombre de circuits d'entrée	2
Dimensions	
Largeur	40 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP65
Installation, montage	
Montage	Rail DIN, En saillie
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 55 °C