VA12D

Coffret de dist.,Volta,APV,1x12M,IP30,Version France

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A

Equipement

Nombre rangées	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Plaque de montage incluse	Oui

Dimensions

Hauteur	245 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	96,50 mm
Largeur en unités de division	12

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C