WE001

Interrupteur va-et-vient Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Installation, montage	
Montage sur	Encastré
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Pure
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Identification	
Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Dimensions	
Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK07
Raccordement	
Type de contacts	2 voies
Textes	
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Interrupteur

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification