WE00150T

Lot de 50 Interrupteurs va-et-vient Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Code RAL	9006
Finition	Mat, Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)

Matières

Couleur	Titane

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1

Dimensions

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Textes

Type de commutation	2 voies
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)