

WE044T

Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Couleur	Titane
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis
Produit compatible avec	essensya
Related Systems	Hager essensya