

WE046T

InterBP Duo+InterBP Duo à voyant essensya titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Relais différentiel	En accessoire
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Couleur	Titane
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis