

WE048

quickconnect

Interrupteur va-et-vient Essensya VMC 10A

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Installation, montage	
Montage	Encastré
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué
Matières	
Couleur	Pure
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Dimensions	
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07