

WE10050

Lot de 50 Prises 2P+T 16A 250V SanVis Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale	230 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +35 °C

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis

Raccordement

Type de connection/prise	QuickConnect

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	37 mm
Nombre d'unités	1

Matière

Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans

Capacité

Nombre de modules	2

Textes

Inscription	Sans inscription
Protection	Avec protection renforcée contre les contacts accidentels selon CEI 60884-1

Couvercle, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
Produit compatible avec	essensya