WE122

Prise double 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale	250 - 250 V

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	70,50 mm
Largeur	146 mm
Nombre d'unités	2

Matière

Couleur	Pure
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection
Produit compatible avec	essensya