WJA100

Prise de courant 2P+T ateha associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
Indice de protection IP	IP21D

Matière	
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Installation, montage	
Montage	En saillie

Connectivité	
Type de montage	Fixation par encliquetage

Equipement	
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Capacité	
Nombre de modules	2

Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits