WJC040

ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Code RAL	9010
Finition	Brillant, Mat
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04

Raccordement

Type de contact	2 voies