

WNA001

Cubyko inter V&V LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage	
Montage	Encastré, En saillie

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Matière	
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement de surface	Laqué

Matières	
Couleur	Gris

Connectivité	
Type de montage	Clipsé

Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1

Dimensions	
Profondeur de montage	41,70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Textes	
Type de commutation	2 voies
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)