WNA001B

Cubyko inter V&V LT associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage sur	Encastré, En saillie

Tension

Tension nominale	250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1

Dimensions

Profondeur de montage	41,70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple

Raccordement

Type de contacts	2 voies
Type de connexion / prise	Verrou tournant

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies