WNA040

Cubyko double inter V&V LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement de surface	Laqué

Matières

Couleur	Gris

Connectivité

Type de montage	Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07