WNC001B

Cubyko va et vient LT en saillie blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)

Matières

Couleur	Blanc pur

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07