WNC020EC

Cubyko leaf poussoir à fermeture 1F saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple

Matière

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	31 %

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	64 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	En saillie

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	1 voie
Gammes compatibles	Hager cubyko