WNC100EC

Cubyko leaf prise 2P+T saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	27 %

Dimensions

Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	63,10 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	0
Profondeur de montage	0

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne enfichable

Installation, montage

Montage sur	En saillie

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Broche de contact de protection
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules	1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Gammes compatibles	Hager cubyko