WNC132

Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP55

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage	En saillie

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Capacité

Nombre de modules	4

Textes

Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant

Protection	Sans protection
Produit compatible avec	cubyko