WNE025BG

Cubyko poussoir LT porte-étiquette 1F encastré à griffes blanc IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple

Matière

Couleur	Blanc pur
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Face arrière interne	Mat

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
Gammes compatibles	Hager cubyko

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification