WS002

quickconnect

Interrupteur va-et-vient Systo à voyant 10A 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte, Fixation par encliquetage

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Textes

Type de commutation	2 voies
Éclairage	Pour éclairage