WS121

quickconnect

Prise de courant 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP2X

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Matière

Code RAL	9010
Finition	Mat, Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)

Matières

Couleur	Blanc pur

Installation, montage

Montage	Fond

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, borne à vis

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Capacité

Nombre de modules	3

Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection