WS123V

quickconnect

Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Vert

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Matière

Couleur	Vert
Code RAL	6029
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, Fixation par encliquetage

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Capacité

Nombre de modules	3

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection