

WXF001

Interrupteur va&vient gallery 2 modules

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Matière	
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

Matières	
Couleur	Gris

Connectivité	
Type de montage	Clipsé

Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1

Dimensions	
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05

Textes	
Type de commutation	2 voies
Éclairage	Possibilité d'indicateur en option sur la LED d'état