WXF060

Variateur rotatif gallery

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de service	230 - 230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Code RAL	7011
Matière	Polycarbonate (PC)
Matières	
Couleur	Gris
Architecture	
Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
Puissance	
P max. avec lampes à incandescence	20 - 300 W
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble souple	1.5 mm²
Capacité	
Nombre de modules	2
Textes	
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Type de raccordement	Avec bornes à vis