

WXF070

Variateur connecte gallery

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de service	230 - 230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Couleur	Blanc
Code RAL	7011
Matière	Polycarbonate (PC)
Dimensions	
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	37 mm
Architecture	
Type d'organe de commande	Poussoir simple
Puissance	
P max. avec lampes à incandescence	20 - 275 W
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Capacité	
Nombre de modules	2
Textes	
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Mode de montage	Pour fixation par crans
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonctionnement & contrôle	Contrôle d'app via Bluetooth