EE870

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M TWIN 360 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικές ιδιότητες

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	220 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 30 Min

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1.000 lx

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz

Διαστάσεις

Πλάτος	91 mm
Ενσωματωμένο βάθος	0
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 55 °C

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Λειτουργία	Προσομοίωση παρουσίας, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης