FL302B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1150mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non

Modèle

Nombre de modules	161

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	1150 mm
Largeur produit installé	600 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à barillet
Cadenassable	Oui
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale

Equipement

Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification