KN22N

Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

Caractéristiques techniques

Architecture	
Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

Fonctions	
Adapté à un conducteur flexible	Oui

Intensité du courant	
Courant assigné nominal	63 A

Dimensions	
Profondeur produit installé	34 mm
Hauteur produit installé	33 mm
Largeur produit installé	90 mm

Matières	
Poids du cuivre contenu dans le produit	0.021 kg

Connexion	
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5…25 mm²
Section de conducteur (rigide)	1.5…25 mm²

Standards	
Directive européenne WEEE	concerné