B02810

PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Serie

Profondità delle scatole da incasso	40 mm
Profondità	40 mm

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9010
Materiale	Plastica

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No

Numero di moduli

Numero di moduli	2

Testo

Stampa	Senza stampa
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti

Relativo alla serie	01 ALU 120x40, 01 TMC 22x10, 01 TMR 12X7, 01 TMU 22x10, 02 ALU 120x60, 02 TMC 30x10, 02 TMR 12x12, 02 TMU 30x10, 03 ALU 200x60, 03 TMC 40x10, 03 TMR 16x12, 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU 40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC 50x20, Colonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco, Scatola VE B, TBA, TBN, TCN