EE642

Proiettore Led 12W 1200 Lm + Ir 140° Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

Proprietà tecniche

Rilevazione

Con sensore di luminosità	Sì

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	9011

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento	Sì

Illuminazione

Temperatura di colore K	4000 - 4000 K
Lumen	1200 lm
Numero di lampade	12

Installazione, montaggio

Possibilità di montaggio a soffitto	No
Adatto per montaggio a parete	Sì

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK04

Equipaggiamento

Regolabile	Sì

Dotazione

Lampada inclusa	Sì

Serie

Lunghezza	100 mm
Larghezza	127 mm
Altezza	140 mm

Potenza

Sistema di potenza nominale	12 W

Connessione

Adatto per cablaggio passante	Sì

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	AC