EPN050



Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	1 A

Numero di moduli

Numero di moduli	0,50

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	-5 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm²

Potenza

Potenza dissipata totale	0,10 W

Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	8,90 mm
Profondità	58 mm