ESL264

Contattore , 63A, 12V, 2Nc

Proprietà tecniche

Connessione	
Tipo di contatto	2NC
Numero di contatti	2
Sezione conduttore flessibile	1.5 - 16 mm²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 25 mm²

Corrente	
Corrente nominale	63 A

Numero di moduli	
Numero di moduli	3

Condizioni di impiego	
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	440 V
Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tensione di comando AC	12 - 12 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V

Frequenza	
Frequenza	50 - 50 Hz

Condizioni d'uso	
Temperatura d’esercizio	-10 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Durata	
Numero di manovre	100000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

Potenza	
Potenza dissipata totale	10 W
Assorbimento potenza di spunto	60 VA

Serie	
Altezza	85 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	60 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	0
Numero di contatti NC	2
Con interruttore per commutazione manuale	No