EV100

Dimmer Universale 1000W + 1 In Slave 1-10V 5 Moduli Din

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7035

Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	88,50 mm
Profondità	65 mm

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento	15 VA
Potenza assorbita in stand-by	3 W
Potenza lampada ad incandescenza	20 - 1000 W

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	-10 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm²
Sezione conduttore flessibile	1 - 16 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli	5

Testo

Derivazione	Connessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
Principio regolazione luce	Rilevamento automatico del carico
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN