SN010



Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 - 250 V

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Serie

Profondità delle scatole da incasso	40 mm
Altezza	75 mm
Larghezza	43,75 mm
Profondità	61 mm

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7044
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Policarbonato (PC)

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No

Numero di moduli

Numero di moduli	2

Testo

Stampa	Senza stampa