TCC520E

Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 3 Can On/Off + Contatto Diretto 16A - Incasso

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
Ciclo di lavoro minimo	60 s

Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m
Altezza d'installazione	4 - 4 m

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No

Condizioni di impiego

Tensione d’esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

Dotazione

Collegamento bus integrato	Sì

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	12 mA

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	-10 - 45 °C

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)

Testo

Modalità di esercizio	Modalità di funzionamento: automatica, semiautomatica, test
Funzione	Collegamento di più sensori per l'espansione del campo di rilevazione
Tipo di montaggio	Con staffa a molla per montaggio a soffitto

Funzioni

Ciclo di lavoro massimo	60 min