

TGA200



Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente d’uscita	1000 mA
Corrente al secondario 1	1 A

Funzioni

Tensione di uscita regolata	SÌ

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0,20 W

Numero di moduli

Numero di moduli	4

Condizioni di impiego

Tensione d’uscita	24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	0 - 45 °C